

# **SNR-SHELF-XXXYY-ZZEC**

Полки консольные для телекоммуникационных шкафов (глубина полок от 200 мм до 450 мм)

Паспорт устройства



## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства	3
1.4 Назначение	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
4. ОБЩИЙ ВИД	5
5. MOHTAX	9
6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	11
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	12
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТА ПОН	15

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

#### 1.1 Наименование

Полка консольная для шкафов

#### 1.2 Обозначение

SNR-SHELF-XXXYY-ZZEC

где SNR - торговая марка;

SHELF - полка для шкафов;

ХХХ – глубина шкафа, для которого изготовлена полка, см;

ҮҮ - глубина полки, см;

ZZ - распределенная нагрузка, кг;

E - цвет полки (G - серый RAL 7035, В - чёрный RAL 9005);

С - полка консольная.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

#### 1.4 Назначение

Полка консольная предназначена для установки оборудования весом до 20 кг в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках. Выполнена из прочного стального листа и покрыта качественной ударопрочной-порошковой краской серого цвета (RAL 7035). Для облегчения конструкции и обеспечения естественной вентиляции за счёт конвекции, поверхность полки имеет перфорацию. Установка полки осуществляется за счёт её крепления к монтажным профилям шкафа в двух точках. Консольные полки имеют глубину от 200 до 450 мм и предназначены для шкафов и стоек габаритной глубиной от 400 мм и больше (для шкафов и стоек глубиной 400 мм подходят полки 200 и 250 мм соответственно). При подборе полки нужно также ориентироваться на полезную глубину. Полка поставляется в индивидуальной картонной упаковке.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ı		ı	Г	ı		
Модель	SNR- SHELF- 04020- 20GC	SNR- SHELF- 04025- 20GC	SNR- SHELF- 06035- 20GC	SNR- SHELF- 08045- 20GC	SNR- SHELF- 04020- 20BC	SNR- SHELF- 04025- 20BC	SNR- SHELF- 06035- 20BC	SNR- SHELF- 08045- 20BC
Глубина шкафа устанавлив аемой полки	От 40	00 MM	От 60	00 MM	От 40	00 MM	От 60	00 MM
Глубина полки	200 MM	250 MM	350 MM	450 MM	200 MM	250 MM	350 MM	450 MM
Высота полки	44 MM							
Ширина полки	483 MM							
Толщина материала, мм	1,5 MM							
Покрытие	Порошково-полимерное							
Распредел енная нагрузка	20 кг							
Цвет	Серый (RAL 7035) Черный (RAL 9005)							

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Полка консольная	1
2	Упаковка	1

<sup>\*</sup>Крепления для полки в шкаф в комплект не входят. Вы можете приобрести крепежный набор (SNR-CN-M6-16) в нашем магазине.

## 4. ОБЩИЙ ВИД

Общий вид консольных полок SNR-SHELF-04020-20GC и SNR-SHELF-04020-20BC изображен на рисунке 1.



РИСУНОК 1 – ОБЩИЙ ВИД SNR-SHELF-04020-20GC И SNR-SHELF-04020-20BC

Габаритные размеры консольных полок SNR-SHELF-04020-20GC и SNR-SHELF-04020-20BC изображены на рисунке 2.




РИСУНОК 2 – ГАБАРИТНЫЕ PA3MEPЫ SNR-SHELF-04020-20GC И SNR-SHELF-04020-20BC

Общий вид консольных полок SNR-SHELF-04025-20GC и SNR-SHELF-04025-20BC изображен на рисунке 3.



РИСУНОК 3 – ОБЩИЙ ВИД SNR-SHELF-04025-20GC И SNR-SHELF-04025-20BC

Габаритные размеры консольных полок SNR-SHELF-04025-20GC и SNR-SHELF-04025-20BC изображены на рисунке 4.





РИСУНОК 4 – ГАБАРИТНЫЕ PA3MEPЫ SNR-SHELF-04025-20GC И SNR-SHELF-04025-20BC

Общий вид консольных полок SNR-SHELF-06035-20GC и SNR-SHELF-06035-20BC изображен на рисунке 5.



РИСУНОК 5 – ОБЩИЙ SNR-SHELF-06035-20GC И SNR-SHELF-06035-20BC

Габаритные размеры консольных полок SNR-SHELF-06035-20GC и SNR-SHELF-06035-20BC изображены на рисунке 6.







РИСУНОК 6 – ГАБАРИТНЫЕ PA3MEPЫ SNR-SHELF-06035-20GC И SNR-SHELF-06035-20BC

Общий вид консольных полок SNR-SHELF-08045-20GC и SNR-SHELF-08045-20B изображен на рисунке 7.



РИСУНОК 7 – ОБЩИЙ ВИД КОНСОЛЬНОЙ ПОЛКИ SNR-SHELF-08045-20GC И SNR-SHELF-08045-20B

Габаритные размеры консольных полок SNR-SHELF-08045-20GC и SNR-SHELF-08045-20B изображены на рисунке 8.






РИСУНОК 8 – ГАБАРИТНЫЕ PA3MEPЫ SNR-SHELF-08045-20GC И SNR-SHELF-08045-20B

#### 5. МОНТАЖ

Крепление консольной полки осуществляется с помощью крепежного набора (SNR-CN-M6-16) к монтажным профилям шкафа в двух точках.

Для крепления полки в шкафу потребуется 4 болта с гайкой из крепежного набора и крестовая отвертка. Необходимо расположить полку горизонтально в шкафу и прикрутить к необходимым юнитам шкафа. Расположение полки в шкафу определяется исходя из требуемой компоновки оборудования в шкафу.

### 6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производится техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

## 7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прием и передача изделия.

Дата	Состояние	ние (наименование номер и	Предприятие, дол	Примечание	
дата	изделия		сдавшего	принявшего	Tiprime fatine

## 8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня	Краткое содержание	Установленный	Дата	Должность, фал	лилия и подпись
(указания)	работы	срок выполнения	выполнения	выполнившего работу	проверяющего работу

#### 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение полок производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 40 °C до +40 °C, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Консольные полки транспортируются только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 40 °C до +40 °C, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность изделия.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полки консольные изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признаны годным для эксплуатации.

(подпись продавца)	М.П.	

## ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре				
Артикул:				
Наименование товара:				
Серийный номер:				
Сведения о Продавце				
Название организации:				
Адрес:				
Телефон:				
Полное положение о гарантийном обслуживан	ии приведено на WEB страниг	ц <b>е</b>		
http://shop.nag.ru/article/warranty				
Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки	товара.			
С условиями гарантии ознакомлен и согласен,	товар			
получил, претензий по комплектности и внешне	ЭМУ			
виду не имею				
	/			
(подпись покупателя)	(подпись продавца)	М.П.		
Дата покупки:20г.				
Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!				
Адрес сервисного центра ООО «НАГ»				
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12				
тел. +7 (343) 379-98-38				

#### Контакты:

#### **ЕКАТЕРИНБУРГ**

Офис продаж: 620110 ул.Краснолесья 12а,

ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж Телефон: +7(343) 379-98-38 Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620024, ул. Новинская, д. 12

Телефон: +7(343) 379-98-38 Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

#### **MOCKBA**

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1А, БЦ «Соколиная гора», 13 этаж (м. Семёновская) Телефон: +7 (495) 950-57-11 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 e-mail: shop-msk@nag.ru

Склад 105082, г. Москва,

ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9

Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: shop-msk@nag.ru

#### ЩЕЛКОВО

Склад: 141100, г. Щелково, ул. Заречная,

д.153, корп. 18-9 ворота

Моб.телефон: +7 (910) 495-91-83 - для получения оборудования и заказа

пропусков

+7 (910) 456-84-85 - для доставки

оборудования

Время работы: пн-пт, 8:00-17:00

e-mail: shop-msk@nag.ru

#### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51

Телефон: +7 (383) 251-02-56,

+7 (383) 375-32-90

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: shop-nsk@nag.ru

#### НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии» Склад: 633100, Толмачевский с/с, остановочная платформа 3307,

стр. 16, корп. 2

Время работы: 9:00-18:00

#### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409 Телефон: +7 (863) 270-45-21 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(без перерывов)

e-mail: shop-rostov@nag.ru

Склад 344010, ул. Нансена, 150, литер Б

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(Обед с 13:00 до 14:00)

e-mail: shop-rostov@nag.ru

#### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194044,

Пр-т Большой Сампосониевский, 28, корп. 2,

офис 325

Телефон: +7 (812) 918-98-38, +7 (812) 406-81-00

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: shop-spb@nag.ru

Склад 196624, поселок Шушары, Московское

шоссе, 70, к. 4 литера Б

Мобильный Телефон: +7 (981) 903-51-37 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.